



Le coussin de dossier moulé et le coussin de siège/dossier moulé sont fabriqués à partir d'une empreinte (négatif de plâtre).

Pour une prise d'empreinte, un professionnel de Physipro peut se rendre sur place avec un appareil de moulage et un simulateur.

Il vous est aussi possible de créer un coussin de dossier moulé vous-même grâce à un ensemble de résine et catalyseur de mousse Sunmate mou ou moyen sans odeur. Pour une démonstration, un technicien de Physipro sera disponible pour vous rencontrer.

Nos couturières patronnistes se feront un plaisir, par la suite, de confectionner la housse de recouvrement.

Ces coussins moulés vous sont offerts avec une housse de nylon et lycra imperméable alors que s'ajoute une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex pour le siège/dossier.

L'imperméabilisation au silicone vous est également offerte.

Coussin moulé—Uréthane



Coussin de dossier moulé — uréthane



Coussin de siège/dossier moulé —uréthane

Vous pouvez commander un ensemble de résine et catalyseur en 20 litres, voir le feuillet 10.1.4 pour faire vous-même votre moule ou il vous est possible de choisir les différents services suivants :

A) Service clinique

- Incluant :
- 1- Prise d'empreinte par un technicien de Physipro;
 - 2- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
 - 3- Injection de la mousse dans le moule;
 - 4- Essai avec le client par le technicien;
 - 5- Conception sur mesure de la housse et imperméabilisation;
 - 6- Livraison par le technicien.

B) Finition en atelier

- Incluant :
- 1- Préparation, modification et finition du négatif du plâtre;
 - 2- Injection de la mousse dans le moule.

C) Injection de la mousse dans le moule seulement

N° de produit			Description
Choix de service			
A	B	C	
D4075	D4080	D4085	Coussin de dossier moulé — Uréthane
D4090	D4095	D4100	Coussin de siège / dossier moulé—Uréthane
Housse			
D4105			Housse pour coussin de dossier moulé
D4110			Housse pour coussin de siège / dossier moulé
Enveloppe d'incontinence			
D4115			Enveloppe d'incontinence de coussin de dossier moulé
D4120			Enveloppe d'incontinence de coussin de siège / dossier moulé
Imperméabilisation de silicone			
D4125			Imperméabilisation au silicone siège/dossier
D4210			Imperméabilisation au silicone pour dossier



Coussin de dossier
moulé — Sunmate



Coussin de
siège/dossier moulé
—Sunmate



Coussin de dossier moulé—Sunmate

*Vous pouvez faire vous-même
l'empreinte de mousse en commandant :*

A- un ensemble de résine et catalyseur

*Si vous le désirez, il vous est possible de
choisir le service en atelier suivant :*

B-

*1- finition en atelier de l'empreinte de
mousse ;*

*2- conception d'une housse et
imperméabilisation.*

*Ou vous pouvez choisir le service clinique
formule tout inclus ci-dessous :*

C-

*1- Préparation, modification et finition
de l'empreinte de mousse ;*

2- Essai avec le client par le technicien ;

*3- Conception sur mesure de la housse et
imperméabilisation ;*

4- Livraison par le technicien

**Incorporer les résines directement dans un
dossier contour ou dans un dossier impact
de la ligne Pro-lite.*

Pour plus de renseignement, vous référer au tableau à la page suivante.

Coussin de dossier moulé—Sunmate

Choix de service			Description
N° de produit			
A	B	C	
SBLP-XS	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires—Sunmate extra-mou
SBLP-S	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires—Sunmate mou
SBLP-M	n/a	n/a	ensemble de départ et accessoires—Sunmate moyen
BLP-1U-XS	SD1000	SD1075	Bowl Pack ₂ , 1 unité—Sunmate extra mou
BLP-1.5U-XS	SD1005	SD1080	Bowl Pack ₂ , 1½ unité—Sunmate extra mou
BLP-1U-S	SD1010	SD1085	Bowl Pack ₂ , 1 unité—Sunmate mou
BLP-1.5U-S	SD1015	SD1090	Bowl Pack ₂ , 1½ unité—Sunmate mou
BLP-1U-M	SD1020	SD1095	Bowl Pack ₂ , 1 unité—Sunmate moyen
BLP-1.5U-M	SD1025	SD1100	Bowl Pack ₂ , 1½ unité—Sunmate moyen
BP-0.5U-XS	SD1030	SD1105	½ unité—Ensemble résine et catalyseur—Sunmate extra-mou
BP-1U-XS	SD1035	SD1110	1 unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate extra-mou
BP-1.5U-XS	SD1040	SD1115	1½ unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate extra-mou
BP-0.5U-S	SD1045	SD1120	½ unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate mou
BP-1U-S	SD1050	SD1125	1 unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate mou
BP-1.5U-S	SD1055	SD1130	1½ unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate mou
BP-0.5U-M	SD1060	SD1135	½ unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate moyen
BP-1U-M	SD1065	SD1140	1 unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate moyen
BP-1.5U-M	SD1070	SD1145	1½ unité —Ensemble résine et catalyseur—Sunmate moyen
D4190			Housse pour coussin de dossier moulé
D4195			Housse pour coussin de siège/dossier moulé
D4210			Imperméabilisation au silicone pour dossier
D4125			Imperméabilisation au silicone siège/dossier