








Date :	N° de commande :		
Nom du client :	Prénom du client :		
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :	Télécopieur :	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Adresse courriel :	Recevoir l'infolettre Physipro <sup>MC</sup>		Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>





**\*RAMQ**  
 LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR LES  
 ASTÉRISQUES ROUGES SERONT  
 INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES  
 EN MÊME TEMPS QU'UN COUSSIN PELVIEN.  
 (VALIDES SEULEMENT POUR LES  
 SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)


	Spécification de prix	...	Code à remplir par l'agent au service à la clientèle
	Spécification technique		


BISEAU CRURAL								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.		
<b>Biseau crural plat - Constructa Foam</b> 	Format standard :	L : 20"	P1 : 8"	P2 : 4"	A : 4"	<b>S2670-...</b>	30 \$ ch.	
	Format non-standard :	L : _____"	P1 : _____"	P2 : _____"	A : _____"	<b>S2670-4</b>	45 \$ ch.	
	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				←
	Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>						←
	Housse :				<b>S2960</b>	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
<b>Biseau crural en pointe - Constructa Foam</b> 	Format standard :	L : 20"	P : 8"			<b>S2655-...</b>	30 \$ ch.	
	Format non-standard :	L : _____"	P : _____"			<b>S2655-4</b>	45 \$ ch.	
	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				←
	Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>						←
	Housse :				<b>S2960</b>	35 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	


BISEAU ANTI-EFFET HAMAC								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.		
<b>Biseau anti-effet hamac - plat Constructa Foam</b> 	Format standard :	L : 20"	P : 20"			<b>S2695-...</b>	60 \$ ch.	
	Format non-standard :	L : _____"	P : _____"					
	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				←
	Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>						←
	Housse :				<b>S2705</b>	45 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
<b>Biseau anti-effet hamac - en pointe Constructa Foam</b> 	Format standard :	L : 20"	P : 20"			<b>S2685-...</b>	60 \$ ch.	
	Format non-standard :	L : _____"	P : _____"					
	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>				←
	Fixation :	Velcro <input type="checkbox"/>						←
	Housse :				<b>S2690</b>	45 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	


BISEAU À COUPER EN VRAC									
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.			
<b>Biseau à couper (vrac)</b> 	Uréthane:			<b>S2665-...</b>	29 \$ ch.				
	Largeur : 44"								
	Profondeur :	5" <input type="checkbox"/>	6" <input type="checkbox"/>				7" <input type="checkbox"/>	8" <input type="checkbox"/>	9" <input type="checkbox"/>
	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 ½" <input type="checkbox"/>				2" <input type="checkbox"/>		

BISEAU FESSIER							
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	RIX	QUANT.	
<b>Biseau fessier - Uréthane</b> 	Orientation :	Gauche			<b>S2675-...</b>	<b>30 \$ ch.</b>	
		Droite					
	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>			←
	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>			←
	Fixation :	Velcro  <input type="checkbox"/>					←
Housse :				<b>S2681</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Biseau fessier - Constructa Foam</b> 	Orientation :	Gauche			<b>S2680-...</b>	<b>30 \$ ch.</b>	
		Droite					
	Dimension :	6" x 6" <input type="checkbox"/>	8" x 8" <input type="checkbox"/>	10" x 10" <input type="checkbox"/>			←
	Épaisseur :	1" <input type="checkbox"/>	1 1/2" <input type="checkbox"/>	2" <input type="checkbox"/>			←
	Fixation :	Velcro  <input type="checkbox"/>					←
Housse :				<b>S2681</b>	<b>35 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>	


BUTÉE D'ABDUCTION FAÇONNÉE						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	RIX	QUANT.
<b>Butée d'abduction façonnée - Constructa Foam</b> 	Format standard :	L : 2 1/2"      P : 3"      H : 3"	<b>S2724-1</b>	<b>27 \$ ch.</b>		
		L : 3"      P : 4"      H : 4"	<b>S2724-2</b>			
		L : 3 1/2"      P : 5"      H : 5"	<b>S2724-3</b>			
	Format non-standard :	L : _____"      P : _____"	<b>S2724-0</b>	<b>54 \$ ch.</b>		

BUTÉE D'ABDUCTION À VELCRO						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	RIX	QUANT.
<b>Butée d'abduction à Velcro</b> 	Uréthane - Format standard :	L : 2"      P : 5"      H : 2"	<b>S2725-P</b>	<b>30 \$ ch.</b>		
		L : 3"      P : 7"      H : 2"	<b>S2725-1</b>			
		L : 4"      P : 7"      H : 2 1/2"	<b>S2725-2</b>			
		L : 5"      P : 7"      H : 3"	<b>S2725-3</b>			
	Uréthane - Format non-standard :	L : _____"      P : _____"	<b>S2725-0</b>	<b>43 \$ ch.</b>		
	Constructa foam - Format standard :	L : 2"      P : 5"      H : 2"	<b>S2726-P</b>	<b>30 \$ ch.</b>		
		L : 3"      P : 7"      H : 2"	<b>S2726-1</b>			
		L : 4"      P : 7"      H : 2 1/2"	<b>S2726-2</b>			
	Constructa foam - Format non-standard :	L : _____"      P : _____"	<b>S2726-0</b>	<b>54 \$ ch.</b>		
	Housse :			<b>S2727</b>	<b>26 \$ ch.</b>	<input type="checkbox"/>

BUTÉE D'ABDUCTION EN VRAC						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	RIX	QUANT.
<b>Butée d'abduction en vrac</b> 	L : 3"      P : 44"      H : 2"	<b>S2740</b>	<b>23 \$ ch.</b>			
	L : 4"      P : 44"      H : 2 1/2"	<b>S2745</b>	<b>31 \$ ch.</b>			
	L : 5"      P : 44"      H : 3"	<b>S2750</b>	<b>35 \$ ch.</b>			

APPUI-PELVIE AMOVIBLE - STANDARD						
RENFORT : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G D
Appui-pelvien amovible - Standard 	Format standard - Uréthane ferme	H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1"	S2861-...	60 \$ ch.		
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1 1/2"	S2866-...			
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 2"	S2871-...			
	Renfort	Plaque ABS 1/4" : H : 5 1/2" P : 9 1/2"	S2937	20 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fixation sur plaque de siège	Plaque ABS 1/4" : H : 5 1/2" + épaisseur du coussin de siège P : 9 1/2" Système de 2 équerres réglables	S2938	32 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Housse :	Nylon à velcro		S2875-...	27 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lycra imperméable à velcro		S2575-...	32 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPUI-PELVIE AMOVIBLE - PERSONNALISÉ						
CHOIX DE MOUSSE : Sélectionnez la couche inférieure (A), la couche centrale (B) et la couche de supérieure (C).						
RENFORT : La plaque d'ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G D
Appui-pelvien amovible - personnalisé	Coussin d'appui-pelvien personnalisé			S2883	108 \$ ch.	
Choix de mousse	Uréthane ferme 1/2"			VR9225C	S/F	
	Uréthane ferme 1"			VR9235C		
	Plastazote 1/4"			VR9080C		
	Plastazote 1/2"			VR9090C		
	Mousse mémoire molle 1/2"			VR9390C		
	Mousse mémoire molle 1"			VR9400C		
Renfort	Plaque ABS 1/4" :	H : Hauteur du coussin pelvien P : Profondeur du coussin pelvien	S2937	20 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fixation sur plaque de siège	Plaque ABS 1/4" :	H : Hauteur du coussin pelvien + épaisseur du coussin de siège P : Profondeur du coussin pelvien	S2938	32 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Système de 2 équerres réglables					
Housse	Nylon			S2886-...	49 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>
	Lycra imperméable			S2887-...	52 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>
	Fixation :	Rabat <input type="checkbox"/> Pochette <input type="checkbox"/> Velcro <input type="checkbox"/> Courroie <input type="checkbox"/>				



**COUSSINS NON-STANDARD** : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.

**CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?**

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :