

BON DE COMMANDE


Éléments de forme

**PRIX QUÉBEC
SEULEMENT**



ENVOYER

2024-08-01







Date :	N° de commande :
Nom du client :	Prénom du client :
Nom de l'intervenant :	
Établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :
Adresse courriel :	

★ OPTIONS SANS FRAIS
LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR
LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT
INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES
EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.
(VALIDES SEULEMENT POUR LES
SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)



Confirmation par courriel	Oui ☐	Non ☐
Recevoir l'infolettre Physipro ^{MC}	Oui ☐	Non ☐

	Spécification de prix	...	Code à remplir par l'agent au service à la clientèle
	Spécification technique		


BISEAU CRURAL								
PRODUIT		DESCRIPTION				CODE	PRIX	QUANT.
Biseau crural plat - Constructa Foam 	Format standard :	L : 20" P1 : 8" P2 : 4" A: 4"				S2670-...	30 \$ ch.	
	Format non-standard :	L: _____" P1 : _____" P2 : _____" A: _____"				S2670-4	45 \$ ch.	
	Épaisseur :	1" ☐ 1 ½" ☐ 2" ☐						←
	Fixation :	Velcro ☐						←
	Housse :					S2960	35 \$ ch.	☐
Biseau crural en pointe - Constructa Foam 	Format standard :	L : 20" P : 8"				S2655-...	30 \$ ch.	
	Format non-standard :	L : _____" P : _____"				S2655-4	45 \$ ch.	
	Épaisseur :	1" ☐ 1 ½" ☐ 2" ☐						←
	Fixation :	Velcro ☐						←
	Housse :					S2960	35 \$ ch.	☐


BISEAU ANTI-EFFET HAMAC							
PRODUIT		DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.
Biseau anti-effet hamac - plat Constructa Foam 	Format standard :	L : 20" P : 20"			S2695-...	60 \$ ch.	
	Format non-standard :	L : _____" P : _____"					
	Épaisseur :	1" ☐ 1 ½" ☐ 2" ☐					←
	Fixation :	Velcro ☐					←
	Housse :				S2705	45 \$ ch.	☐
Biseau anti-effet hamac - en pointe Constructa Foam 	Format standard :	L : 20" P : 20"			S2685-...	60 \$ ch.	
	Format non-standard :	L : _____" P : _____"					
	Épaisseur :	1" ☐ 1 ½" ☐ 2" ☐					←
	Fixation :	Velcro ☐					←
	Housse :				S2690	45 \$ ch.	☐


BISEAU À COUPER EN VRAC										
PRODUIT		DESCRIPTION					CODE	PRIX	QUANT.	
Biseau à couper (vrac) 		Uréthane:					S2665-...	29 \$ ch.		
		Largeur : 44"								
		Profondeur :	5" ☐	6" ☐	7" ☐	8" ☐				9" ☐
		Épaisseur :	1" ☐		1 ½" ☐					2" ☐

BISEAU FESSIER							
PRODUIT		DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.
Biseau fessier - Uréthane É 	Orientation :	Gauche			S2675-...	30 \$ ch.	
		Droite					
	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐			←
	Épaisseur :	1" ☐	1 ½" ☐	2" ☐			←
	Fixation :	Velcro  ☐					←
	Housse :				S2681	35 \$ ch.	☐
Biseau fessier - Constructa Foam É 	Orientation :	Gauche			S2680-...	30 \$ ch.	
		Droite					
	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐			←
	Épaisseur :	1" ☐	1 ½" ☐	2" ☐			←
	Fixation :	Velcro  ☐					←
	Housse :				S2681	35 \$ ch.	☐


BUTÉE D'ABDUCTION FAÇONNÉE							
PRODUIT		DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.
Butée d'abduction façonnée - Constructa Foam 	Format standard :	L : 2 ½" P : 3" H : 3"			S2724-1	27 \$ ch.	
		L : 3" P : 4" H : 4"			S2724-2		
		L : 3 ½" P : 5" H : 5"			S2724-3		
	Format non-standard :	L : _____" P : _____" H : _____"			S2724-0	54 \$ ch.	

BUTÉE D'ABDUCTION À VELCRO								
PRODUIT		DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.	
Butée d'abduction à Velcro 	Uréthane - Format standard :	L : 2"	P : 5"	H : 2"	S2725-P	30 \$ ch.		
		L : 3"	P : 7"	H : 2"	S2725-1			
		L : 4"	P : 7"	H : 2 ½"	S2725-2			
		L : 5"	P : 7"	H : 3"	S2725-3			
	Uréthane - Format non-standard :	L : _____" P : _____" H : _____"			S2725-0	43 \$ ch.		
	Constructa foam - Format standard :	L : 2"	P : 5"	H : 2"	S2726-P	30 \$ ch.		
		L : 3"	P : 7"	H : 2"	S2726-1			
		L : 4"	P : 7"	H : 2 ½"	S2726-2			
		L : 5"	P : 7"	H : 3"	S2726-3			
	Constructa foam - Format non-standard :	L : _____" P : _____" H : _____"			S2726-0	54 \$ ch.		
	Housse :					S2727	26 \$ ch.	☐

BUTÉE D'ABDUCTION EN VRAC							
PRODUIT		DESCRIPTION			CODE	PRIX	QUANT.
	Butée d'abduction en vrac						
	L : 3" P : 44" H : 2"			S2740	23 \$ ch.		
	L : 4" P : 44" H : 2 ½"			S2745	31 \$ ch.		
L : 5" P : 44" H : 3"			S2750	35 \$ ch.			

APPUI-PELVIER AMOVIBLE - STANDARD						
RENFORT : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G D
Appui-pelvien amovible - Standard 	Format standard - Uréthane ferme	H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1"		S2861-...	60 \$ ch.	
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1 1/2"		S2866-...		
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 2"		S2871-...		
	Renfort	Plaque ABS 1/4" : H : 5 1/2" P : 9 1/2"		S2937	20 \$ ch. ★	☐
	Fixation sur plaque de siège	Plaque ABS 1/4" : H : 5 1/2" + épaisseur du coussin de siège P : 9 1/2" Système de 2 équerres réglables		S2938	32 \$ ch. ★	☐
Housse :	Nylon à velcro			S2875-...	27 \$ ch. ★	☐
	Lycra imperméable à velcro			S2575-...	32 \$ ch. ★	☐

APPUI-PELVIER AMOVIBLE - PERSONNALISÉ						
CHOIX DE MOUSSE : Sélectionnez la couche inférieure (A), la couche centrale (B) et la couche de supérieure (C).						
RENFORT : La plaque d'ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G D
Appui-pelvien amovible - personnalisé	Coussin d'appui-pelvien personnalisé			S2883	108 \$ ch.	
Choix de mousse	Uréthane ferme 1/2"			VR9225C	S/F	
	Uréthane ferme 1"			VR9235C		
	Plastazote 1/4"			VR9080C		
	Plastazote 1/2"			VR9090C		
	Mousse mémoire molle 1/2"			VR9390C		
	Mousse mémoire molle 1"			VR9400C		
Renfort	Plaque ABS 1/4 :	H : Hauteur du coussin pelvien P : Profondeur du coussin pelvien		S2937	20 \$ ch. ★	☐
Fixation sur plaque de siège	Plaque ABS 1/4 :	H : Hauteur du coussin pelvien + épaisseur du coussin de siège P : Profondeur du coussin pelvien		S2938	32 \$ ch. ★	☐
	Système de 2 équerres réglables					
Housse	Nylon			S2886-...	49 \$ ch. ★	☐
	Lycra imperméable			S2887-...	52 \$ ch. ★	☐
	Fixation :	Rabat ☐ Pochette ☐ Velcro ☐ Courroie ☐				☐



COUSSINS NON-STANDARD : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.

CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :