





























Date :	N° de commande :		
Nom du client :	Prénom du client :		
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :	Télécopieur :		
Adresse courriel :			
→	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
→	Recevoir l'infolettre Physipro ^{MC}	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>











*** OPTIONS SANS FRAIS**
LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR
LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT
INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES
EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.
(VALIDES SEULEMENT POUR LES
SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)





	Spécification de prix
	Spécification technique

INCLUS	Une housse esthétique extensible, une pellicule transparente à velcro.
---------------	--

RESOLVE ^{MC} AIR - AVEC APPUI-PELVIENS						
	DIMENSION MIN. : 16" x 16" - DIMENSION MAX. : 20" X 20"					
PRODUIT	DIMENSION			CODE	PRIX	CHOIX
Moyen	16" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 18" <input type="checkbox"/>		S2600-...	601 \$ ch.	←
Large	18" x 16" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 16" <input type="checkbox"/> 20" x 18" <input type="checkbox"/> 20" x 20" <input type="checkbox"/>			
Non-standard 	L : _____ " P : _____ "					
 Resolve ^{MC} Air avec appui-pelviens						
CHOIX D'INSTALLATION						
	CANEVAS : Le biseau anti-effet hamac n'affecte pas la hauteur siège sol.					
Plate				S1900-RES	STD	<input type="checkbox"/>
Canevas 	Avec biseau anti-effet hamac en pointe 1"			S2685-1	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Plate </div> <div style="text-align: center;">  Canevas (Avec biseau anti-effet hamac en pointe) </div> </div>						
ÉLÉMENTS DE FORMES						
Biseau crural - Plat	Épaisseur 1"			S2670-1	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
 Biseau crural plat						

CHOIX D'INSERT							
	CHOIX D'INSERT : L'espace entre l'insert et l'arrière du coussin (profondeur) est de 1 5/8".						
	INSERT ROHO® 9 X 5 CELL. DOUBLE VALVE : L'insert Roho 9 x 5 cell. double valve n'est pas disponible avec une épaisseur de 4".						
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX	
Insert Roho® Format standard (16") 	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", une valve			NS75-...	S/F	<input type="checkbox"/>	
	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", double valve			NS75-...DV		<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur : <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4"					<input type="checkbox"/>	
Insert Roho® Format standard (18") 	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", une valve			NS85-...		<input type="checkbox"/>	
	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", double valve			NS85-...DV		<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur : <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4"					<input type="checkbox"/>	
Insert Roho® Format standard (20") 	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", une valve			NS95-...	<input type="checkbox"/>		
	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", double valve			NS95-...DV	<input type="checkbox"/>		
	Épaisseur : <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" 				<input type="checkbox"/>		
 Insert Roho®							
HOUSSE							
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.						
HOUSSE ESTHÉTIQUE							
Première housse esthétique	Extensible			S2210-...	S/F	<input type="checkbox"/>	
	Imperméable			S2232-...	120 \$ 30 \$ 	<input type="checkbox"/>	
Deuxième housse esthétique	Extensible			S2210-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
	Imperméable			S2232-...	120 \$ 30 \$ 	<input type="checkbox"/>	
ENVELOPPE IMPERMÉABLE							
Enveloppe imperméable	Pellicule transparente à velcro			S2465	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
RESOLVE ^{MC} AIR - SANS APPUI-PELVIENS							
	DIMENSION MIN. : 14" x 16" - DIMENSION MAX. : 20" X 20"						
PRODUIT	DIMENSION				CODE	PRIX	CHOIX
Moyen	14" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 18" <input type="checkbox"/>		S2605-...	601 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
Large	18" x 16" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 16" <input type="checkbox"/>	20" x 18" <input type="checkbox"/> 20" x 20" <input type="checkbox"/>			
Non-standard 	L : _____ " P : _____ "						
 Resolve ^{MC} Air sans appui-pelviens							
CHOIX D'INSTALLATION							
	CANEVAS : Le biseau anti-effet hamac n'affecte pas la hauteur siège sol.						
Plate				S1900-RES	STD	<input type="checkbox"/>	
Canevas 	Avec biseau anti-effet hamac en pointe 1"			S2685-1	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Plate </div> <div style="text-align: center;">  Canevas (Avec biseau anti-effet hamac en pointe) </div> </div>							

ÉLÉMENTS DE FORMES				
Biseau crural - Plat	Épaisseur 1"	S2670-1	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
 <p>Biseau crural plat</p>				
CHOIX D'INSERT				
	CHOIX D'INSERT : L'espace entre l'insert et l'arrière du coussin (profondeur) est de 1 5/8".			
	INSERT ROHO® 9 X 5 CELL. DOUBLE VALVE : L'insert Roho 9 x 5 cell. double valve n'est pas disponible avec une épaisseur de 4".			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Insert Roho® Format standard (14" et 16") 	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", une valve	NS75-...	S/F	<input type="checkbox"/>
	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", double valve	NS75-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur : 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Insert Roho® Format standard (18") 	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", une valve	NS85-...		<input type="checkbox"/>
	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", double valve	NS85-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur : 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Insert Roho® Format standard (20") 	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", une valve	NS95-...		<input type="checkbox"/>
	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", double valve	NS95-...DV		<input type="checkbox"/>
	Épaisseur : 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 			<input type="checkbox"/>
 <p>Insert Roho®</p>				
HOUSSE				
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.			
HOUSSE ESTHÉTIQUE				
Première housse esthétique	Extensible	S2215-...	S/F	<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S2237-...	120 \$ 30 \$ 	<input type="checkbox"/>
Deuxième housse esthétique	Extensible	S2215-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
	Imperméable	S2237-...	120 \$ 30 \$ 	<input type="checkbox"/>
ENVELOPPE IMPERMÉABLE				
Enveloppe imperméable	Pellicule transparente à velcro	S2465	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>

DIMENSION COUSSIN MOYEN					
					
Vue de face		Vue de côté			
Dimension hors-tout	14" x 16"		16" x 16"		16" x 18"
Dimensions	A. Largeur fonctionnelle interne				
	B. Hauteur butée d'adduction				
	C. Épaisseur du coussin avant				
	D. Épaisseur du coussin arrière				
	E. Hauteur appui-pelvien				
Butée d'abduction	Fixation : Avec velcro				
Biseau crural	Épaisseur : 1"				
DIMENSION COUSSIN LARGE					
					
Vue de face		Vue de côté			
Dimension hors-tout	18" x 16"	18" x 18"	20" x 16"	20" x 18"	20" x 20"
Dimensions	A. Largeur fonctionnelle interne				
	B. Hauteur butée d'adduction				
	C. Épaisseur du coussin avant				
	D. Épaisseur du coussin arrière				
	E. Hauteur appui-pelvien				
Butée d'abduction	Fixation : Avec velcro				
Biseau crural	Épaisseur : 1"				