

BON DE COMMANDE

Coussin Resolve^{MC} Air Profil Abaissé

**PRIX QUÉBEC
SEULEMENT**





ENVOYER

2024-12-02


























Date :	N° de commande :		
Nom du client :	Prénom du client :		
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :	Télécopieur :		
Adresse courriel :			
→	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
→	Recevoir l'infolettre Physipro ^{MC}	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>








★ OPTIONS SANS FRAIS
LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR
LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT
INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES
EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.
(VALIDES SEULEMENT POUR LES
SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)

	Spécification de prix
	Spécification technique

INCLUS	Une housse esthétique extensible, une pellicule transparente à velcro.
---------------	--

RESOLVE ^{MC} AIR PROFIL ABAISSÉ - AVEC APPUI-PELVIENS								
	DIMENSION MIN. : 16" x 16" - DIMENSION MAX. : 20" X 20"							
PRODUIT	DIMENSION				CODE	PRIX	CHOIX	
Moyen	16" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 18" <input type="checkbox"/>			S2610-...	601 \$ ch.	←	
Large	18" x 16" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 16" <input type="checkbox"/>	20" x 18" <input type="checkbox"/>				20" x 20" <input type="checkbox"/>
Non-standard 	L : _____ " P : _____ "							
 <p>Resolve^{MC} Air Profil Abaissé avec appui-pelviens</p>								
CHOIX D'INSTALLATION								
	CANEVAS: Le biseau anti-effet hamac n'affecte pas la hauteur siège sol.							
Plate					S1900-RES	STD	<input type="checkbox"/>	
Canevas 	Avec biseau anti-effet hamac en pointe 1"				S2685-1	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Plate</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Canevas (Avec biseau anti-effet hamac en pointe)</p> </div> </div>								
ÉLÉMENTS DE FORMES								
Biseau crural - Plat	Épaisseur 1"				S2670-1	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
 <p>Biseau crural plat</p>								

CHOIX D'INSERT							
	CHOIX D'INSERT : L'espace entre l'insert et l'arrière du coussin (profondeur) est de 1 5/8".						
	INSERT ROHO® 9 X 5 CELL. DOUBLE VALVE : L'insert Roho 9 x 5 cell. double valve n'est pas disponible avec une épaisseur de 4".						
PRODUIT	DESCRIPTION		CODE	PRIX	CHOIX		
Insert Roho® Format standard (16") 	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", une valve		NS75-...	S/F	<input type="checkbox"/>		
	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", double valve		NS75-...DV		<input type="checkbox"/>		
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Insert Roho® Format standard (18") 	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", une valve		NS85-...		<input type="checkbox"/>		
	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", double valve		NS85-...DV		<input type="checkbox"/>		
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Insert Roho® Format standard (20") 	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", une valve		NS95-...		<input type="checkbox"/>		
	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", double valve		NS95-...DV		<input type="checkbox"/>		
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
 <p>Insert Roho®</p>							
HOUSSE							
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.						
HOUSSE ESTHÉTIQUE							
Première housse esthétique	Extensible		S2210-...	S/F	<input type="checkbox"/>		
	Imperméable		S2232-...	120 \$ 30 \$ 	<input type="checkbox"/>		
Deuxième housse esthétique	Extensible		S2210-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		
	Imperméable		S2232-...	120 \$ 30 \$ 	<input type="checkbox"/>		
ENVELOPPE IMPERMÉABLE							
Enveloppe imperméable	Pellicule transparente à velcro		S2465	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		
RESOLVE ^{MC} AIR PROFIL ABAISSÉ - SANS APPUI-PELVIEN							
	DIMENSION MIN. : 14" x 16" - DIMENSION MAX. : 20" X 20"						
PRODUIT	DIMENSION				CODE	PRIX	CHOIX
Moyen	14" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 16" <input type="checkbox"/>	16" x 18" <input type="checkbox"/>		S2615-...	601 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
Large	18" x 16" <input type="checkbox"/>	18" x 18" <input type="checkbox"/>	20" x 16" <input type="checkbox"/>	20" x 18" <input type="checkbox"/> 20" x 20" <input type="checkbox"/>			
Non-standard 	L : _____" P : _____"						
 <p>Resolve^{MC} Air Profil Abaissé sans appui-pelvien</p>							
CHOIX D'INSTALLATION							
	CANEVAS: Le biseau anti-effet hamac n'affecte pas la hauteur siège sol.						
Plate					S1900-RES	STD	<input type="checkbox"/>
Canevas 	Avec biseau anti-effet hamac en pointe 1"				S2685-1	60 \$ ch.	<input type="checkbox"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Plate</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Canevas (Avec biseau anti-effet hamac en pointe)</p> </div> </div>							

ÉLÉMENTS DE FORMES						
Biseau crural - Plat	Épaisseur 1"	S2670-1	30 \$ ch.	<input type="checkbox"/>		
 <p>Biseau crural plat</p>						
CHOIX D'INSERT						
	CHOIX D'INSERT : L'espace entre l'insert et l'arrière du coussin (profondeur) est de 1 5/8".					
	INSERT ROHO® 9 X 5 CELL. DOUBLE VALVE : L'insert Roho 9 x 5 cell. double valve n'est pas disponible avec une épaisseur de 4".					
PRODUIT	DESCRIPTION		CODE	PRIX	CHOIX	
Insert Roho® Format standard (14" et 16") 	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", une valve		NS75-...	S/F	<input type="checkbox"/>	
	7 x 5 cell. / 13 1/4" x 9 1/4", double valve		NS75-...DV		<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Insert Roho® Format standard (18") 	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", une valve		NS85-...		<input type="checkbox"/>	
	8 x 5 cell. / 14 1/4" x 9 1/4", double valve		NS85-...DV		<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Insert Roho® Format standard (20") 	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", une valve		NS95-...		S/F	<input type="checkbox"/>
	9 x 5 cell. / 16 1/2" x 11", double valve		NS95-...DV			<input type="checkbox"/>
	Épaisseur :	3" <input type="checkbox"/>	4" <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
 <p>Insert Roho®</p>						
HOUSSE						
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.					
HOUSSE ESTHÉTIQUE						
Première housse esthétique	Extensible		S2215-...	S/F		<input type="checkbox"/>
	Imperméable		S2237-...	120 \$ 30 \$ ▲		<input type="checkbox"/>
Deuxième housse esthétique	Extensible		S2215-...	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	
	Imperméable		S2237-...	120 \$ 30 \$ ▲	<input type="checkbox"/>	
ENVELOPPE IMPERMÉABLE						
Enveloppe imperméable	Pellicule transparente à velcro		S2465	90 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	

DIMENSION COUSSIN MOYEN					
<div><div><div><div><div>A. Largeur du coussin -2"</div><div><div><div>B. 3"</div><div><div><div><div><div>Uréthane - ½"</div><div>Mousse mémoire souple - 1"</div><div>Biseau crural - 1"</div><div>Plastazote - ½"</div></div></div><div>C. 3"</div></div></div></div><div>Vue de face</div></div></div><div><div><div>E. 4"</div><div>D. 2"</div></div><div><div><div>Biseau crural - 1"</div></div></div><div>Vue de côté</div></div></div></div></div>					
Dimension hors-tout	14" x 16"		16" x 16"		16" x 18"
Dimensions	A. Largeur fonctionnelle interne				
	B. Hauteur butée d'adduction				
	C. Épaisseur du coussin avant				
	D. Épaisseur du coussin arrière				
	E. Hauteur appui-pelvien				
Butée d'abduction	Fixation : Avec velcro				
Biseau crural (optionnel)	Épaisseur : 1"				

DIMENSION COUSSIN LARGE					
<div><div><div><div><div>A. Largeur du coussin -2"</div><div><div><div>B. 4"</div><div><div><div><div><div>Uréthane - ½"</div><div>Uréthane - ½"</div><div>Mousse mémoire souple - ½"</div><div>Mousse mémoire médium-ferme - ½"</div><div>Biseau crural - 1"</div><div>Plastazote - ½"</div></div></div><div>C. 3 ½"</div></div></div></div><div>Vue de face</div></div></div><div><div><div>E. 5"</div><div>D. 2 ½"</div></div><div><div><div>Biseau crural - 1"</div></div></div><div>Vue de côté</div></div></div></div></div>					
Dimension hors-tout	18" x 16"	18" x 18"	20" x 16"	20" x 18"	20" x 20"
Dimensions	A. Largeur fonctionnelle interne				
	B. Hauteur butée d'adduction				
	C. Épaisseur du coussin avant				
	D. Épaisseur du coussin arrière				
	E. Hauteur appui-pelvien				
Butée d'abduction	Fixation : Avec velcro				
Biseau crural (optionnel)	Épaisseur : 1"				