

BON DE COMMANDE


Coussin Siliko^{MC}

**PRIX QUÉBEC
SEULEMENT**



ENVOYER

2025-06-12









Date :		N° de commande :	
Nom du client :		Prénom du client :	
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
→	Confirmation par courriel	Oui ☐	Non ☐
→	Recevoir l'infolettre Physipro ^{MC}	Oui ☐	Non ☐

★ OPTIONS SANS FRAIS
LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR
LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT
INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES
EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.
(VALIDES SEULEMENT POUR LES
SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)

	Spécification de prix
	Spécification technique

SILIKO ^{MC}							
DIMENSION							
	DIMENSION MIN. : 10" X 10" DIMENSION MAX. : 26" x 22"						
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	CHOIX
Standard	14" x 14" ☐	16" x 16" ☐	16" x 18" ☐	18" x 16" ☐	S5100-...	481 \$ ch.	←
	17" x 17" ☐	18" x 18" ☐	20" x 20" ☐				
Non-standard 	20" et - :	L : _____"	P : _____"			481 \$ ch.	←
	21" et + :	L : _____"	P : _____"			661 \$ ch.	←
ÉPAISSEUR							
	ÉPAISSEUR DE MOINS DE 3" : Les coussins ayant une épaisseur de moins de 3" peuvent parfois ne pas convenir pour des utilisateurs ayant une déformation prononcée de la ceinture pelvienne et/ou un poids de plus de 68kg (150lb). ÉPAISSEUR 2" : Non recommandée pour les personnes de 125 lb et plus.						
Épaisseur	2" ☐ 	2 1/2" ☐ 	3" ☐	3 1/2" ☐	4" ☐	S/F	←
CHOIX D'INSTALLATION							
	INSTALLATION STANDARD : L'installation Plate (sans renfort en ABS) sera choisie par défaut, si aucun choix est coché. INSTALLATION ENCASTRÉE : L'installation Encastrée n'est pas compatible avec la base en mousse de 2" d'épaisseur.						
Plate	Sans renfort en ABS 				S1900-SK	STD	☐
	Avec renfort en ABS				S2980-SK	73 \$ ch. 	☐
Encastrée 	1" ☐ 1 1/2" ☐ 2" ☐				S1901-SK-...	S/F	←
Canevas	Sans renfort en ABS				S1902-SK	S/F	☐
	Avec renfort en ABS				S2980-SK	73 \$ ch. 	☐

CHOIX DE COUPE						
	SANS FRAIS - QUÉBEC SEULEMENT : Tous les choix de coupes personnalisées seront incluses si commandées en même temps que le coussin, et ce, peu importe le nombre de coupes sélectionnées.				PRIX	75 \$ ch. 
CHOIX	DESCRIPTION	CODE	CHOIX	DESCRIPTION	CODE	
☐ 	Anatomique Abaissment de 1 1/2"	S1332-SK -CA 	☐ 	Profil Bas Diminution du devant de 1" jusqu'à 0 à l'arrière	S1332-SK -PB 	
☐ 	Surbaissé - Gauche Abaissment de 1 1/2"	S1332-SK -CSB-L 	☐ 	Surbaissé - Droite Abaissment de 1 1/2"	S1332-SK -CSB-R 	
☐ 	Profondeur inégale - Gauche → Retrait désiré : -1" ☐ -2" ☐	S1332-SK -CPI-... 	☐ 	Profondeur inégale - Droite → Retrait désiré : -1" ☐ -2" ☐	S1332-SK -CPI-... 	
☐ 	Devant oblique	S1332-SK -DO 	NOTES :			

ÉLÉMENTS DE FORME Si l'ajout d'éléments de forme est requis, veuillez cocher la case et remplir les sections appropriées sur les pages 3 et 4. ☐

NOTES :

HOUSSES ESTHÉTIQUES						
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PREMIÈRE HOUSSE		DEUXIÈME HOUSSE	
			PRIX	CHOIX	PRIX	CHOIX
Housses esthétiques	Extensible	S5110-...	STD	☐	90 \$ ch. *	☐
	Antiglisement	S5130-...	S/F	☐		☐
	Imperméable	S5140-...	120 \$ 30 \$ ▲	☐	120 \$ 30 \$ ▲	☐
Pochette amovible (option)	Pochette amovible à velcro installée à l'avant du coussin avec fermeture éclair.	S4400	35 \$ ch.	☐	35 \$ ch.	☐






ENVELOPPES IMPERMÉABLES				
	ENVELOPPE À FERMETURE ÉCLAIR : Non disponible avec la coupe aux profondeurs inégales de 2".			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Enveloppes imperméables	Enveloppe à fermeture éclair 🔑	S9980-...	90 \$ ch.	☐
	Pellicule transparente à velcro	S2465		☐

! **COUSSINS NON-STANDARD** : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.



CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :

ÉLÉMENTS DE FORME									
⚠ Le biseau crural sera toujours sans frais si sélectionné en même temps que le coussin. Suite à l'atteinte du montant maximal alloué par la Régie de l'assurance maladie du Québec de 120\$ pour les autres composants de positionnement du bassin normalisés, ou de 216\$ pour les autres composants de positionnement du bassin fabriqués sur mesure, tout autre élément de forme sélectionné sera sans frais. Les housses pour éléments de formes ne sont pas comprises dans cette offre.									
BISEAU CRURAL									
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX	
Biseau crural Plat 	Standard	Dimension :	P : 8"	P2 : 4"	A: 4"	S2670-... *	30 \$ ch.	☐	
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro  ☐	Stratifié ☐					
	Non-standard	Dimension :	P : _____" P2 : _____" A: _____"				S2670-4 *	45 \$ ch.	☐
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
Fixation :		Velcro  ☐	Stratifié ☐						
Housse pour biseau crural - Plat						S2961	35 \$ ch.	☐	
Biseau crural En pointe 	Standard	Dimension :	P : 8"			S2655-... *	30 \$ ch.	☐	
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro  ☐	Stratifié ☐					
	Non-standard	Dimension :	P : _____"				S2655-4 *	45 \$ ch.	☐
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
Fixation :		Velcro  ☐	Stratifié ☐						
Housse pour biseau crural - En pointe						S2960	35 \$ ch.	☐	
BISEAU ANTI-EFFET HAMAC									
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX	
Biseau AEH - Plat 	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S2695-...	60 \$ ch.	☐	
		Fixation :	Velcro  ☐	Stratifié ☐					
	Housse pour biseau anti-effet hamac - Plat						S2705	45 \$ ch.	☐
Biseau AEH- En pointe 	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S2685-...	60 \$ ch.	☐	
		Fixation :	Velcro  ☐	Stratifié ☐					
	Housse pour biseau anti-effet hamac - En pointe						S2690	45 \$ ch.	☐
BISEAU FESSIER									
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	G	D
Biseau fessier 	Uréthane	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐	S2675-...	30 \$ ch.	☐	☐
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro  ☐	Stratifié ☐					
	EVA foam	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐	S2680-...	30 \$ ch.	☐	☐
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro  ☐	Stratifié ☐					
Housse pour biseau fessier						S2681-...	35 \$ ch.	☐	☐

NOTES :

APPUI-PELVIE AMOVIBLE																																												
RENFORT : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.																																												
PRODUIT	DESCRIPTION				CODE	PRIX	G	D																																				
Appui-pelvien amovible - Standard 	Format standard - Uréthane ferme	H : 5 1/2"	P : 9 1/2"	É : 1"	S2861-...	60 \$ ch.	☐	☐																																				
		H : 5 1/2"	P : 9 1/2"	É : 1 1/2"	S2866-...		☐	☐																																				
		H : 5 1/2"	P : 9 1/2"	É : 2"	S2871-...		☐	☐																																				
	Housse en nylon avec fixation velcro				S2875-...	27 \$ ch. *	☐	☐																																				
	Housse en Startex imperméable avec fixation velcro Côté imperméabilisé : Extérieur ☐ Intérieur ☐				S2575-...	32 \$ ch. *	☐	☐																																				
	Renfort 	Plaque ABS 1/4" seul		H : 5 1/2"	P : 9 1/2"	S2937	20 \$ ch. *	☐	☐																																			
Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables)		H : 5 1/2" + épaisseur du coussin	P : 9 1/2"	S2938	37 \$ ch. *	☐	☐																																					
Appui-pelvien amovible - Personnalisé 	DIMENSIONS PERSONNALISÉES : Veuillez inscrire la hauteur (H) et la profondeur (P) voulues du coussin.		Coussin (G) : H : _____ " P : _____ " Coussin (D) : H : _____ " P : _____ "		S2883	108 \$ ch.	☐	☐																																				
	CHOIX DE MOUSSE : Inscrivez le numéro correspondant à la mousse voulue dans les cases A, B et C.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>MOUSSES</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uréthane ferme 1/2"</td> <td>VR9225C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uréthane ferme 1"</td> <td>VR9235C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA foam 1/4"</td> <td>VR9085VNC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA foam 1/2"</td> <td>VR9097VNC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mousse mémoire souple 1/2"</td> <td>VR9390C</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mousse mémoire souple 1"</td> <td>VR9400C</td> </tr> </tbody> </table>							NO.	MOUSSES	CODE	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C	6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			G	D	A			B			C		
	NO.	MOUSSES	CODE																																									
	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C																																									
	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C																																									
	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC																																									
	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC																																									
	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C																																									
	6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C																																									
		G	D																																									
A																																												
B																																												
C																																												
Housse en nylon		Rabat ☐ Pochette ☐ Velcro ☐ Courroie ☐		S2886-...	49 \$ ch. *	☐	☐																																					
Housse en Startex imperméable		Côté imperméabilisé : Extérieur ☐ Intérieur ☐ Rabat ☐ Pochette ☐ Velcro ☐ Courroie ☐		S2887-...	52 \$ ch. *	☐	☐																																					
Renfort 	Plaque ABS 1/4" seul		(G)H : _____ " P : _____ " (D)H : _____ " P : _____ "	S2937	20 \$ ch. *	☐	☐																																					
	Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables)		(G)H : _____ " P : _____ " (D)H : _____ " P : _____ "	S2938	37 \$ ch. *	☐	☐																																					

NOTES :